



Väggdispenser med arm för 600ml flaska

Användningsområde

Dispensern används till 600ml flaskor på framför all sjukhus och djursjukhus, för att på ett praktiskt sätt kunna exponera tillgängligheten och därmed användandet av relevanta vårdhygienprodukter.

Produktfakta

Rostfri armanövrerad väggdispenser för 600ml flaskor. Kan enkelt torkas av och desinficeras med ytdesinfektion. Svensk tillverkad av Harry Holm.

Art.nr 73470 Kort arm (200 mm)

Säljes styckevis

Bruksanvisning

Montering: Väggdispensern monteras på vägg med två skruvar.

Användaranvisning: Lyft upp armen och placera därefter 600ml flaskan i dispensern. Ta ned armen och tillse att den är centrerad över pumpen. Då flaskan är helt ny kan man behöva trycka ett par gånger innan produkt kommer.

Miljö

Dispensern sorteras som metallsrot.

